

OUTILS & ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION D'UN BOUTON VIVISUN



18-200 : Connecteur 2 Poles « quik-connect » plug

Contacts selon « MIL-C-39029 / 22-192 » fournis séparément : voir ref 18-219



18-240 : Connecteur 4 Poles « quik-connect » plug

Contacts selon « MIL-C-39029 / 22-192 » fournis séparément : voir ref 18-219

Pour le « logic Series » voir la référence 18-440



18-216 : Outil d'insertion/extraction pour contacts

Permet d'insérer les contacts et les extraire facilement suivant la M81969/14-10



18-219 : Contacts selon « MIL-C-39029 / 22-192 »

Contacts à sertir puis à rentrer dans le connecteur grâce à l'outil référence 18-216



18-234 : Outil d'extraction du « quik-connect » plug

Permet de débrancher le connecteur du bouton sans endommager les lamelles ressorts



17-150 : Outil d'extraction de tête d'annonceur

Permet de débrancher la tête lumineuse du corps du bouton sans rayer la sérigraphie



Consultez-nous pour connaître la disponibilité de ces composants
(dépannage 24H possible sur certaines références)